


E10108



Svorkovatelny konektor

SDOAH040PLSFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	15,2
Rozměry	[mm]	36 x 20 x 30
Materiály		PBT
Tvarovaný materiál		PBT
Materiál převlečné matice		PA

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10108



Svorkovatelný konektor

SDOAH040PLSFKPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: ...0,5 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: B; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA



Připojení

