


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002B03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC007

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiály	TPU průhledný
-----------	---------------

Tvarovaný materiál	TPU, průhledný
--------------------	----------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10160



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002B03

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá