



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH040MSS0005B03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - zásuvka		

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10171



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005B03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá