


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0002A02

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC164

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10188



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040MSS0002A02

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BK =
WH =

Barvy vodičů :
černá
bílá