


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26 x 15 x 38
---------	------	--------------

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný
---------------------------	-----------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10254



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH042ZDS0005A03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá