

Propojovací kabel s konektorem

ADOAF032MSS0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 17 x 10 x 26

Materiály TPU průhledný

Tvarovaný materiál TPU, průhledný

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10274



Propojovací kabel s konektorem


ADOAF032MSS0002A03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá