


Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0010H09

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-15...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]

18 x 54 x 100

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Počet portů centrálního rozvaděče

6

E10281



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0010H09

Typ konektoru	M12
---------------	-----

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	6 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



E10281



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0010H09

Připojení



BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá