




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0010E02

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrické připojení - zásuvka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)	




E10334



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0010E02

Připojení



BK = Barvy vodičů :
WH = černá
 bílá