


Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11505

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Materiály		PBT
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PBT
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10346



Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

