


## Kabelové provedení

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

## Výstupy

Elektrické provedení PNP

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

## Mechanická data

Materiály PUR

Tvarovaný materiál PUR

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

Obsah balení 1 ks

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Kabelové provedení

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


#### Připojení



### Elektrické připojení - Buchse



#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný