

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0008A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiály	TPU průhledný
-----------	---------------

Tvarovaný materiál	TPU, průhledný
--------------------	----------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0008A03

Elektrické připojení

Kabel: 8 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BK = černá
 BU = modrá