


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

