



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0010E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT124

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

III

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

Mechanická data

Rozměry

[mm]

10 x 10 x 31

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0010E03

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Připojení



BK = Barvy vodičů :
BN = černá
BU = hnědá
 modrá