

Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT127

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	180
Materiály	PVC
Tvarovaný materiál	PVC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOAF030VAS0005E03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlacené; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá