



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF032VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT131

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

III

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...85

Krytí

IP 68

Mechanická data

Rozměry

[mm]

18 x 10 x 28

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF032VAS0005E03

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...0,7 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá