


Svorkovatelný konektor

SDOAH030MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC
-----------------	-----	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	25
----------	-----	----

Rozměry	[mm]	35 x 20 x 30
---------	------	--------------

Materiály		PBT
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PBT
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		PA
---------------------------	--	----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E11535



Svorkovatelný konektor

SDOAH030MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: C; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA



Připojení

