


Svorkovatelný konektor

SDOGF040MSSFPKG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	17,1
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E11553



Svorkovatelný konektor

SDOGF040MSSFPKG

Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,14...0,38 mm²; Izolace jádra: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Krytí kabelu: Ø 3...5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

