


Y-rozvaděč

T SPLITTER M12/2XUS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC113

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	34,8
Materiály		PUR

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Připojení

