




Kabelové provedení

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 50

Mechanická data

Hmotnost [g]	113,9
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PVC, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E11572



Kabelové provedení

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Sub D, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

