




Svorkovatelná zásuvka se zakončovacím odporem
sběrnice CAN


SDOGH050ZDAFKPG



Oblast nasazení	
Aplikace	sběrnice CAN
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Hmotnost [g]	7,7
Rozměry [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiály	TPU; Těsnění: FKM
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: ...0,6 Nm



E11589



Svorkovatelná zásuvka se zakončovacím odporem sběrnice CAN

SDOGH050ZDAFKPG

Připojení

