


T-rozvaděč

T SPLITTER M12/2XUS



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	3
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	39,7
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 1
----------------	--------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

T-rozvaděč

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrické připojení

Připojení



konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný