




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

AVDAA031PLS0005H03



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon
Bez silikonu		
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]		5
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-20...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost [g]		256,3
Rozměry [mm]		28,5 x 29,5 x 47
Materiály		PP; FKM
Tvarovaný materiál		PP / FPM
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		Spínací stav
		1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou


AVDAA031PLS0005H03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PP / FPM



Připojení



BN =
BU =
GN/YE =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
zelená / žlutá