




Kabel

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...90

Mechanická data

Hmotnost

[g]

1612

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u flexibilního použití

min. 10 x průměr kabelu

přejezdová rychlost

max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové
délce a max. zrychlení 5 m/s²

Cykly ohybu

> 5 Mio.

Torzní namáhání

± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 50 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP