


T-rozvaděč

Y-splitter/STM12/2xUS



Oblast nasazení

Provedení

Pro senzory tlaku PNI

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]

3

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]

38

Materiály

PUR

Upozornění

Upozornění

otočení konektorové propojení A/B vertikální (pro vertikální senzory)

Obsah balení

1 ks

T-rozvaděč

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektrické připojení

Připojení

