


E11714



Svorkovatelny konektor

SDOAH050MSSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 125 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	30,9
Rozměry	[mm]	35 x 20 x 30
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E11714



Svorkovatelný konektor

SDOAH050MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

