


## Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC001

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

| Mechanická data                   |      |               |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Rozměry                           | [mm] | 28 x 60 x 118 |
| Materiály                         |      | TPU           |
| Tvarovaný materiál                |      | TPU           |
| Počet portů centrálního rozvaděče |      | 4             |
| Typ konektoru                     |      | M12           |


| Upozornění   |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



# E11719



## Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

