


Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC005

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	28 x 60 x 125
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12


Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



E11722



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

