


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

**Elektrická data**

Provozní napětí

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

**Okolní podmínky**

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67

**Mechanická data**

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

# E11724



## Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0010H07

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Počet portů centrálního rozvaděče | 8   |
| Typ konektoru                     | M12 |

### Upozornění


|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm)

### Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



### Připojení

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...8) |
| BU    | 3 (1...8) |
| GN/YE | 5 (1...8) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |
| BK    | 4 (7)     |
| VT    | 4 (8)     |

|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| GN = | zelená         |
| GY = | šedá           |
| PK = | růžová         |
| RD = | červená        |
| VT = | fialová        |
| WH = | bílá           |
| YE = | žlutá          |