


Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC007

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80

Krytí

IP 67



Centrální rozvaděč


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	28 x 60 x 125
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

