

## Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MSS0010H12



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 63 AC/DC

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

1388,5

Rozměry

[mm]

26 x 26 x 85

Materiály

PUR černá

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Utahovací moment

[Nm]

2

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGK120MSS0010H12

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| GN = | zelená         |
| GY = | šedá           |
| PK = | růžová         |
| RD = | červená        |
| WH = | bílá           |
| YE = | žlutá          |