


E11741



Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0015H12



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 63 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

2055

Rozměry

[mm]

51 x 26 x 70

Materiály

PUR černá

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Utahovací moment

[Nm]

2

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAK120MSS0015H12

Elektrické připojení


Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá