


E11746



Propojovací kabel s konektorem

ADOAK190MSS0010H19



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 63 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	8
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2239
Rozměry	[mm]	51 x 26 x 70
Materiály		PUR černá
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Utahovací moment	[Nm]	2
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 2 m/s
	Cykly ohybu	> 500000
	Torzní namáhání	± 30 °/m
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAK190MSS0010H19

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOAK190MSS0010H19

Připojení

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá