



E11774



Svorkovatelny konektor

SDOGH050MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	29,9
Rozměry [mm]	20 x 20 x 46
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E11774



Svorkovatelný konektor


SDOGH050MSSFKPG

Elektrické připojení

Šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

