


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0010C08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.  
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



| Oblast nasazení           |                                                          |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Speciální vlastnosti      | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |                   |
| Bez silikonu              |                                                          |                   |
| Elektrická data           |                                                          |                   |
| Provozní napětí           | [V]                                                      | < 30 AC / < 36 DC |
| Třída krytí               |                                                          | III               |
| Okolní podmínky           |                                                          |                   |
| Okolní teplota            | [°C]                                                     | -25...80          |
| Krytí                     |                                                          | IP 67             |
| Mechanická data           |                                                          |                   |
| Hmotnost                  | [g]                                                      | 682,5             |
| Rozměry                   | [mm]                                                     | 28 x 15 x 38      |
| Materiály                 |                                                          | PUR               |
| Tvarovaný materiál        |                                                          | PUR               |
| Materiál převlečné matice |                                                          | Mosaz, Niklovaný  |
| Upozornění                |                                                          |                   |
| Obsah balení              |                                                          | 1 ks              |



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0010C08

### Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,2 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



### Připojení



Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

|          |          |
|----------|----------|
| BK =     | černá    |
| BN =     | hnědá    |
| BU =     | modrá    |
| GY =     | šedá     |
| PK =     | růžová   |
| OG =     | oranžová |
| VT =     | fialová  |
| WH =     | bílá     |
| screen = | Stínění  |