


E11809



Propojovací kabel s konektorem

ADOGO014MSS0010B11



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	792,5
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E11809



Propojovací kabel s konektorem


ADOGO014MSS0010B11

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	neobsazeno
U:	neobsazeno
	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá