


Svorkovatelný konektor

SDOGH040PLSFKSK



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 45 AC / < 70 DC
-----------------	-----	-------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	12,1
----------	-----	------

Rozměry	[mm]	16 x 16 x 51
---------	------	--------------

Materiály		PA 6.6
-----------	--	--------

Tvarovaný materiál		PA 6.6
--------------------	--	--------

Materiál převlečné matice		PA 6.6
---------------------------	--	--------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

prořezávací technika: 0,14...0,34 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: PA 6.6



E11841



Svorkovatelný konektor

SDOGH040PLSFKSK

Připojení

