


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH050MSS0002H05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC095

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	39 x 15 x 30
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTAH050MSS0002H05

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá