


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0002C05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC547

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
| Bez silikonu         | ano                                                      |

## Elektrická data

|                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Provozní napětí                    | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Třída krytí                        |     | III               |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Hmotnost                  | [g]  | 104,4            |
| Rozměry                   | [mm] | 28 x 15 x 38     |
| Materiály                 |      | PUR              |
| Tvarovaný materiál        |      | PUR              |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0002C05

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 1,0...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



### Připojení



| Barvy vodičů : |       |
|----------------|-------|
| BK =           | černá |
| BN =           | hnědá |
| BU =           | modrá |
| GY =           | šedá  |
| WH =           | bílá  |