




## Kabelové provedení

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

## Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

## Upozornění

Obsah balení


1 ks

## Kabelové provedení

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



## Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů; Radiačně zesíten; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Připojení



## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

