


Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0014B12

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	51 x 26 x 58
---------	------	--------------

Materiály	Mosaz Niklovaný
-----------	-----------------

Tvarovaný materiál	Mosaz, Niklovaný
--------------------	------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 14 m, PUR, černá, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E11016



Propojovací kabel s konektorem

ADOAK120MSS0014B12

Připojení