


Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC024

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

E11021



Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm		

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

E11021

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0005H19

