




Propojovací kabel s konektorem

ADOGA040VAS0010E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGA040VAS0010E04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



BK = Barvy vodičů :
BN = černá
BU = hnědá
WH = modrá
 bílá