


Montážní adaptér pro kapacitní senzory

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	8
----------------------	-------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	83,7
Rozměry	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Označení závitů		G 1 1/2
Materiály		Adaptér: POM
Připojení senzoru		Adaptace pomocí spony Ø 34 mm
Procesní připojení		závitové připojení G 1 1/2 vnější závit

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------