


Montážní adaptér pro kapacitní senzory

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O kroužek 44 x 2 mm

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	8
----------------------	-------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...110
----------------	------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	114,6
Rozměry	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Označení závitu		G 1 1/2
Materiály		Adaptér: PVDF; Těsnění: EPDM
Připojení senzoru		závitové připojení M30 x 1,5 Vnitřní závit
Procesní připojení		závitové připojení G 1 1/2 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------