


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030ZDS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11495

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 68
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	10 x 10 x 33
---------	------	--------------

Materiály		PUR
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PUR
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		litý zinek
---------------------------	--	------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E11044



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030ZDS0005E03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá