


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 24 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Elektrické připojení - zásuvka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR / PVC, Bez halogenů; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

