

E11057




Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11505

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 125 AC / < 150 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...85

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 20 x 40 x 36

Materiály PA

Tvarovaný materiál PA

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky:

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

