


Kabelové provedení

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

2 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka






Kabelové provedení

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS


Elektrické připojení

Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá

Elektrické připojení - zásuvka



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný