


Vestavěná zásuvka

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	22,8
Montážní závit		PG 9
Materiály		litý zinek
Tvarovaný materiál		litý zinek

Příslušenství

Dodané položky		Matice: 1 x PG9
----------------	--	-----------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Vestavěná zásuvka

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektrické připojení


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá