


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11495

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67; (v zašroubovaném stavu)

Mechanická data

Rozměry [mm] 10 x 10 x 31

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGF030VAS0005E03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá